

Nyhet! SJÄLVDRIVEN BORSTVALS

Enkel lösning på medbringarbånd



På bilden visas en returrulle $\varnothing 63 \times 500$ med 9 stycken borstringar monterade

Borstringarna monteras på våra ordinarie returrullar 63x500, 600, 750, 950, 1150, 1250, 1400, 1450, 1600 mm.

Rullen monteras på returparten av bandet och drivs av bandets egen rörelse.

Vi levererar även lösa borstringar om Ni själva vill montera på egna rullar. Storlek på borstringen: $\varnothing 200$ mm, Bredd 50 mm.

För ökad effekt på rengöringen av bandet kan man också montera Vendigs PU-slagrulle 3500.